

Garant**Kutistusistukka kapea, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302325 12
GTIN	4045197288257
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Integroitu työvälneiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!**
- **Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).**

Käyttö:

- **Työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulko-Ø D	33,9 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
	308830 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 308605 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308795 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 354215 CU1

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 308625 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308806 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 308820 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308700 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm 354240 12-20

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308620 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm 354236 9,1-12

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 308610 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm 302416 25/12

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308802 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308765 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 25/12 mm 302412 25/12

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308760 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 308635 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 308650 40

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 308640 40

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/12 mm 302415 20/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm 302410 25/12