

Garant**Kutistusistukka, SK 50 A = 200, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302355 10
GTIN	4045197288806
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	200 mm
Ø D ₂	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø D	31,4 mm
Sovitin	SK 50 A = 200
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
	308820 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308795 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50

308720 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50

308610 50

Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm

354240 6-12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/10 mm

302412 32/10

Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50

308740 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

308615 50

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50

308600 50