

duMONT

Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9, Tyyppi: 4-8



Tilaustiedot

Tilausnumero	290400 4-8
GTIN	662600444983
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Malli:

Valikoima työntöaventimia **HSS** nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

Sisältö:

1 avennin nro 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

1 ohjainholkki nro 290415: Tyyppi B1:

12; 14; 15; 16;

Tyyppi C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Huomautus:

- **Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.**
- **Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.**
- **AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

Tarvikkeet

Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 28C1 mm	290415 28C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 18C1 mm	290415 18C1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 6C1	290405 6C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 22C1 mm	290415 22C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 24C1 mm	290415 24C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 30C1 mm	290415 30C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 16B1 mm	290415 16B1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 14B1 mm	290415 14B1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 19C1 mm	290415 19C1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 8C1	290405 8C1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 20C1 mm	290415 20C1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 5B1	290405 5B1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 25C1 mm	290415 25C1

Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 15B1 mm	290415 15B1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 12B1 mm	290415 12B1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 4B1	290405 4B1