

## duMONT

### Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9, Tyyppi: 10-14



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	290400 10-14
GTIN	662600444990
Tuoteluokka	29J

#### Kuvaus

##### Malli:

Valikoima työntöaventimia **HSS** nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

##### Sisältö:

1 avennin nro 290405: 10D1; 12D1; 14D1

1 ohjainholkki nro 290415: Tyyppi D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

##### Huomautus:

- **Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.**
- **Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.**
- **AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**

#### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

#### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

## Tarvikkeet

Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 36D1 mm	290415 36D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 40D1 mm	290415 40D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 50D1 mm	290415 50D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 45D1 mm	290415 45D1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 12D1	290405 12D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 38D1 mm	290415 38D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 32D1 mm	290415 32D1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 35D1 mm	290415 35D1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 10D1	290405 10D1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 14D1	290405 14D1