

Garant**Kutistusistukka 3°, SK 40 A = 80, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302352 6
GTIN	4045197480002
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).**

Käyttö:

- **Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Käytettäväksi vähemmän häiritseviä muotoja edellyttävissä olosuhteissa.**
- **Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806. AB-kiristysavain nro 308820 - 308835. Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 304450.

Huomautus:

Pituussäätö ei ole mahdollista!

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	12 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	23 mm
Sovitin	SK 40 A = 80
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40