

duMONT

Työntöavenninsarja HSS, täydellinen puukotelossa Sovite JS9, Tyyppi: 16-18



Tilaustiedot

Tilausnumero	290400 16-18
GTIN	662600445003
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Malli:

Valikoima työntöaventimia **HSS** nro 290405, mukana tarvittavat liuskat nro 290410 ja ohjainholkit nro 290415. Toimitetaan laadukkaassa ja tukevassa puurasiassa, jossa niitä voidaan säilyttää turvallisesti ja selkeästi.

Sisältö:

1 avennin nro 290405: 16E1; 18E1
1 ohjausholkki nro 290415: Tyyppi E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Huomautus:

- **Sovitteet P9 ja H9 saatavissa tehtaalta 15 %:n lisähintaan.**
- **Työntöavenninsarjat yhtä työstökertaa varten saatavina tilauksesta.**
- **AVENNUSPURISTIMET ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

Tarvikkeet

Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 55E1 mm	290415 55E1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 16E1	290405 16E1
Kiilaura-työntöavennin HSSSovite JS9 Tyyppi 18E1	290405 18E1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 60E1 mm	290415 60E1
Johdeholkkiporaukselle H7 HolkinØ 65E1 mm	290415 65E1