

**Garant****Kutistusistukka kapea, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302325 4
GTIN	4045197288202
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Integroitu työvälneiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!**
- **Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).**

**Käyttö:**

- **Työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4