

Garant**Kutistusistukka kapea, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302333 8
GTIN	4045197504777
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- **RFID / Balluf chip -poraus.**
- **Integroitu työvälneiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!**
- **Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).**

Käyttö:

- **Työkalujen ja muottien valmistukseen.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	160 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Ulko-Ø D	30,9 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40