

**Garant**
**MicroClamp-poraistukka lieriömäinen, L = 80, Lieriövarsi, Tyyppi: 0,2-3**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Tuoteluokka	31H

**Kuvaus**
**Malli:**

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Pyörintä  $\leq 0,005$  mm.
- Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
- Sallittu kierrosluku 60 000 1/min.
- Käyttö sivulta.
- Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.
- Kiinnitysalue 0,2 – 3,4 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana kiristysavain T-vääntimellä, koko 2.

**Tekninen kuvaus**

Kiristysalue $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
Varren $\varnothing d$	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Ulko- $\varnothing D$	19 mm
Varren toleranssi	h6
Sovitin	Lieriövarsi
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Mikro-poraistukka

