



Hydraulinen pidennyskappale, L = 150 mm, Varren Ø d / Kiinnitys-Ø D1: 20/12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302375 20/12 |
| GTIN | 2050001740946 |
| Tuoteluokka | 33W |

Kuvaus

Malli:

Aksiaalinen pituusäättö. Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

Sopii hydrauliholkki- ja kiristysholkki-istukoihin.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
| Varren Ø d | 20 mm |
| L ₁ | 46 mm |
| Säätöalue V | 10 mm |
| kierre M | M 10×1 |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ulko-Ø D | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Tuotenimen määrite | L = 150 mm |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiinnitysisestukan tarvikkeet |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm | 302140 6 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm | 302140 3 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm | 302140 4 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm | 302135 3 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm | 302135 6 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm | 302135 8 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm | 302135 4 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm | 302140 8 |
| Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm | 302140 5 |
| Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm | 302135 5 |