



## Hydraulinen pidennyskappale, L = 150 mm, Varren Ø d / Kiinnitys-Ø D1: 20/20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

**Malli:**

Aksiaalinen pituusäättö. Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

**Käyttö:**

Sopii hydrauliholkki- ja kiristysholkki-istukoihin.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187.

### Tekninen kuvaus

Säätöalue V	10 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varren Ø d	20 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	51 mm
kierre M	M16X1
Ulko-Ø D	31,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Tuotenimen määrite	L = 150 mm
Tuotetyyppi	Hydraulikiinnitysstukan tarvikkeet

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8