

Garant**Poratanko KM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
Terän koko	5 mm
Keskisiirto L ₃	6,4 mm
ISO-koodi pidin	E08K SGLPR/LS5
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10,72 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500