

Garant**Sorvauspidin TKM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268716 85/S4
GTIN	4045197545787
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Terän koko	4 mm
Keskisiirto L ₃	4,5 mm
ISO-koodi pidin	E08K SCLDR/LS4
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,05 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200