

Garant**Poratanko KM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	8,15 mm
ISO-koodi pidin	E10K SGLCR/L06
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13,54 mm
Terän koko	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 11
Sopiva kääntöterä	GCCT 06020.
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 11

269028 11

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200