

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L ₄	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
Terän koko	5 mm
Pään pituus L ₁	25 mm
Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
ISO-koodi pidin	AH0712H SGLPR/LS5
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,15 mm
Keskisiirto L ₃	5,6 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,15 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6	269028 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500