

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 50/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268812 50/07
GTIN	4045197591982
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 12
Keskisiirto L <sub>3</sub>	3,71 mm
Sopiva kääntöterä	TDAT 07010.
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	7,06 mm
ISO-koodi pidin	AH06X STLDR/L07
Kokonaispituus L	75 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	5,54 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 12

269028 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500