

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 66/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TDAT 07010.
Keskisiirto L ₃	4,8 mm
ISO-koodi pidin	AH08H STLDR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 12
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,14 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 12	269028 12
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500