

Garant**Sorvauspidin TKM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 60/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	E04G SCLDR/LS4
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Keskisiirto L ₃	2,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	4,57 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kiinnityspituus L ₂	3,58 mm
Asetuskulma κ	97 astetta
varren Ø D _s	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200