

Garant**Sorvauspidin TKM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/07mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	268826 85/07
GTIN	4045197562678
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	4,8 mm
ISO-koodi pidin	E08K STLDR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 12
Sopiva kääntöterä	TDAT 07010.
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 12

269028 12

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500