

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	10,72 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
ISO-koodi pidin	AH0812H SGSPR/LS5
Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
Terän koko	5 mm
Pään pituus $L_1$	32 mm
Keskisiirto $L_3$	6,4 mm
Kaulan leveys $L_4$	8 mm
Kokonaispituus $L$	100 mm
Kiinnityspituus $L_2$	11,15 mm
Asetuskulma $\kappa$	45 astetta
varren $\varnothing$ $D_s$	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500