

Garant**Sorvauspidin TKM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	5,94 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Keskisiirto L ₃	3 mm
Terän koko	4 mm
ISO-koodi pidin	E05H SCLDR/LS4
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	4,6 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren \varnothing D _s	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200