

**ER-kiristysholkki sis. tiivisteet ja suuttimet, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308924 3
GTIN	4069515023900
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Tiivistetyt mallit ruiskutussuuttimilla vain nimellishalkaisijoille.

Tekninen kuvaus

Sovitin	ER 16
Standardi	ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
Tyyppi	425 E
Ulko-Ø D	16,7 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki