

**Garant****Sorvauspidin HSS, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268806 65/S5
GTIN	4045197545923
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
ISO-koodi pidin	AH0812H SGSPR/LS5
Keskisiirto L <sub>3</sub>	6,4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	10,72 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	8 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
Terän koko	5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11,15 mm
Asetuskulma κ	45 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6	269028 6
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500