



Poraruvain, akkukäyttöinen poraruvain



Tilaustiedot

Tilausnumero	070215 M12FDD2-2
GTIN	4058546376673
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

- **Harjaton POWERSTATE™-moottori – enemmän tehoa pienessä koossa (pituus 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ -elektroniikka takaa älykkään tehonhallinnan ja ylikuormitussuojan.**
- **16-portainen elektroninen vääntömomentin säätö ja porausporras.**

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12 FDD-202X
Akkukapasiteetti	2 Ah
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
soveltuu materiaalille	Teräs
soveltuu materiaalille	Puu
soveltuu materiaalille	Metalli
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	44 Nm
akun jännite	12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
Paino	1,2 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min^{-1}
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Tyypillinen käyttö	Strong
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/070215-M12FDD2-2>