

**Garant****Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCR 95°, kääntöterille CC..., oikea****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265008 20/09  |
| GTIN         | 4069515024464 |
| Tuoteluokka  | 29E           |

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää  $L_{min}$  pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

**Tekninen kuvaus**

|  |                |
|--|----------------|
| Asetuskulma $\kappa$                       | 95 astetta     |
| Keskisiirto $L_3$                          | 13 mm          |
| ISO-koodi pidin                            | A20X SCLCR/L09 |
| Ulkonema $L_1$                             | 120 mm         |
| Sarja                                      | Master Mute    |
| Kokonaispituus L                           | 189 mm         |
| varren $\varnothing D_s$                   | 20 mm          |
| Terän koko                                 | 9 mm           |
| Standardi                                  | Tehdasnormi    |
| Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$ | 25 mm          |
| Sopiva kääntöterä                          | CC.. 09T3..    |
| Kääntöterä-ruuvisarja                      | 269028 50      |
| $L_{min}$                                  | 120 mm         |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Kiinnityskierre | G1/4                            |
| Käyttötapa      | Oikea                           |
| Varren muoto    | Teräs                           |
| Tärinä          | vaimennettu                     |
| Sisäjäähdytys   | kyllä                           |
| Käyttö          | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Käyttö          | Tasosorvaus                     |
| Tuotetyyppi     | SisäSORVAUSPIDIN                |

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265008-20/09>