

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCL 95°, kääntöterille CC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265009 20/09
GTIN	4069515024556
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	189 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Keskisiirto L_3	13 mm
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Ulkonema L_1	120 mm
ISO-koodi pidin	A20X SCLCR/L09
Standardi	Tehdasnormi
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Sarja	Master Mute
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	25 mm
L_{min}	120 mm

Kiinnityskierre	G1/4
Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265009-20/09>