

**Garant****Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCL 95°, kääntöterille CC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265009 16/06
GTIN	4069515024549
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää  $L_{min}$  pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
ISO-koodi pidin	A16X SCLCR/L06
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	20 mm
Sarja	Master Mute
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
Ulkonema $L_1$	96 mm
Kokonaispituus $L$	158 mm
Keskisiirto $L_3$	11 mm
$L_{min}$	96 mm

Kiinnityskierre	G1/4
Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265009-16/06>