



Poraruuvain, akkukäyttöinen poraruuvain



Tilaustiedot

Tilausnumero	070215 M12FDD2-6
GTIN	4058546376697
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on **yksittäisten kennojen valvonta** ja **kapasiteettinäyttö**. Kestävä **metallinen vaihteistokotelo**, pitkä käyttöikä. **FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka**, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.

- **Harjaton POWERSTATE™-moottori – enemmän tehoa pienessä koossa (pituus 151 mm).**
- **REDLINK PLUS™ -elektronikka takaa älykkään tehonhallinnan ja ylikuormitussuojan.**
- **16-portainen elektroninen vääntömomentin säätö ja porausporras.**

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektronikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 6,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073816, 073827 ja 073840.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12FDD-602X
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1700 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Paino	1,5 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Tyypillinen käyttö	Strong
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Akkukapasiteetti	6 Ah
akun jännite	12 V
enimmäisvääntömomentti kova	44 Nm
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
soveltuu materiaalille	Puu
soveltuu materiaalille	Teräs
soveltuu materiaalille	Metalli
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/070215-M12FDD2-6>