

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCL 95°, kääntöterille CC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265009 08/06
GTIN	4069515024518
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa. Kovametallivahvisteinen varsi.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	5 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Standardi	Tehdasnormi
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	10 mm
ISO-koodi pidin	A08X SCLCR/L06
Terän koko	6 mm
Sarja	Master Mute
Asetuskulma κ	95 astetta
Ulkonema L_1	88 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 54
Kokonaispituus L	128 mm
Kiinnityskierre	M7x0,5

Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähditys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265009-08/06>