

**Garant****Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SCLCR 95°, KÄÄNTÖTERILLE CC..., OIKEA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265008 32/09
GTIN	4069515024488
Tuoteluokka	29E

**Kuvaus****Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

**Huomautus:**

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää  $L_{min}$  pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

**Tekninen kuvaus**

Aluslevyn ruuvi	269013 8
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	A32X SCLCR/L09
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	40 mm
Sarja	Master Mute
Kokonaispituus L	288 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø $D_s$	32 mm
Aluslevy	269005 17
Ulkonema $L_1$	192 mm
Keskisiirto $L_3$	22 mm

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
L <sub>min</sub>	192 mm
Kiinnityskierre	G1/2
Käyttötapa	Oikea
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265008-32/09>