

**Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614780 18
GTIN	4069515026130
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Renkaan puoli taivutettu 15°. Ergonominen, kätevä onttovartinen kahva. Erittäin pitkä varsi syvällä oleville käyttöalueille. Soveltuu erityisesti erittäin lujiin ruuviliitoksiin, joissa käytetään suurta vääntömomenttia.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	13,2 mm
Avaimen pituus L	295 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	18 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	8,5 mm
Renkaan asento	15 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	ruuviavain