



LED-EX-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 4AAZOOM



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 081521 4AAZOOM |
| GTIN | 032705145410 |
| Tuoteluokka | 08C |

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Tehokkaat LED-lamput ovat iskunkestäviä, pöly- ja vesitiiviitä.

LED-heijastintekniikka. Kohdistettava LED-käsi- ja kypärälamppu. Valokeila voidaan kohdistaa (valokeila 16° – 33°). Patentoitu optinen järjestelmä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Valaisuaika | 8 h |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 |
| Kotelon väri | keltainen |
| Pään Ø | 35 mm |
| Valovirta | 130 - 165 lm |
| ATEX-vyöhyke | vyöhyke 0 |
| ATEX-vyöhyke | vyöhyke 20 |
| Paristotyyppi | Mignon, AA |
| Paino | 176 g |
| IP-suojausluokka | IP 67 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kokonaispituus | 170 mm |
| Laiteominaisuudet | Soveltuu EX-alueille |
| Valokeilan laajuus | 100 m |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Tuotetyyppi | Taskulamppu |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081561 LR6 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081553 LR6 |
| Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081559 LR6 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081554 LR6 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081552 LR6 |
| Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6 | 081551 LR6 |