

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 75/S5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268732 75/S5  |
| GTIN         | 4045197545831 |
| Tuoteluokka  | 21V           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Terän koko                             | 5 mm                            |
| ISO-koodi pidin                        | E06J SGLPR/LS5                  |
| Sopiva kääntöterä                      | GPCT S5010.                     |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 6                        |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 5,6 mm                          |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 9,15 mm                         |
| Kokonaispituus L                       | 110 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 5,54 mm                         |
| Asetuskulma κ                          | 95 astetta                      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 6 mm                            |
| Standardi                              | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| Sisäorvaussyvyys enint.                | 8×D                             |
| Lastuava aine                          | KM                              |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi                            | Sisäorvauspidin                 |

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6

269028 6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500