

**duMONT****Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9, Tyyppi: 8C1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290420 8C1
GTIN	662600555146
Tuoteluokka	29J

**Kuvaus****Malli:**

**Koot 4B1–8C1 sisältävät lisäksi 45°:n kulman.**

Terävien urareunojen purseenpoistoa varten.

**Käyttö:**

DIN 6885 -standardin mukaisten kiilaurien rationaalista aventamista varten yhdessä työvaiheessa.

**Huomautus:**

- **Käytä koolle 2A numeroa 290405 2A.**
- **Sovitteet P9 ja H9 toimitettavissa tilauksesta.**
- **Nosta työkalu 1/3 ja 2/3 työstömatkasta hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 470 mm

Kiilauran leveys: 8 mm

Kiilauran syvyys: 3,3 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 22 - 30 mm

Avennus-pituus teräksessä: 8 - 50 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 1100 kg

## Tekninen kuvaus

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	1 100 kg
Selän leveys	9,63 mm
Kiilauran leveys	8 mm
Aven-timen pituus	470 mm
Avennus-pituus teräksessä	8 - 50 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885	22 - 30 mm
Kiilauran syvyys	3,3 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		