

Garant**Poratanko KM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E08K SGLPR/LS5
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	10,72 mm
Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
Keskisiirto L_3	6,4 mm
Terän koko	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L_2	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren \varnothing D_s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6

269028 6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500