

**Garant****Sorvauspidin TKM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 60/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268716 60/S4
GTIN	4045197545756
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	E04G SCLDR/LS4
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	4,57 mm
Keskisiirto $L_3$	2,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Terän koko	4 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Kokonaispituus L	90 mm
Kiinnityspituus $L_2$	3,58 mm
Asetuskulma $\kappa$	97 astetta
varren $\varnothing$ $D_s$	4 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200