

Garant**Poratanko KM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	13,54 mm
Keskisiirto L_3	8,15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 11
Sopiva kääntöterä	GCCT 06020.
ISO-koodi pidin	E10K SGLCR/L06
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L_2	9,5 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren \varnothing D_s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 11	269028 11
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200