

**Garant****Sorvauspidin TKM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Terän koko	4 mm
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	5,94 mm
ISO-koodi pidin	E05H SCLDR/LS4
Keskisiirto $L_3$	3 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus $L_2$	4,6 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
varren $\varnothing$ $D_s$	5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200