

Garant**Poratanko KM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 100/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	GCCT 06020.
Keskisiirto L ₃	9,15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 11
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,52 mm
ISO-koodi pidin	E12M SGLCR/L06
Terän koko	6 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	11,33 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 11

269028 11

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200