

Garant**Sorvauspidin TKM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 75/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 12
Sopiva kääntöterä	TDAT 07010.
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L ₃	3,71 mm
ISO-koodi pidin	E06J STLDR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	7,06 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnityspituus L ₂	5,54 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 12	269028 12
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500