

Garant**Sorvauspidin TKM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 75/S4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268716 75/S4
GTIN	4045197545770
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E06J SCLDR/LS4
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 10
Sopiva kääntöterä	CDCT S4010.
Keskisiirto L ₃	3,5 mm
Terän koko	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	6,91 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnityspituus L ₂	5,54 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D _s	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 10

269028 10

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200