

Garant**Poratanko KM, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 75/S5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Tuoteluokka	21V

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	GPCT S5010.
Terän koko	5 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	9,15 mm
Keskisiirto L_3	5,6 mm
ISO-koodi pidin	E06J SGLPR/LS5
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 6
Kokonaispituus L	110 mm
Kiinnityspituus L_2	5,54 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren \varnothing D_s	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 6

269028 6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500