

**Garant****Sorvauspidin TKM, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko: 85/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Tuoteluokka	21V

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	4,8 mm
Sopiva kääntöterä	TDAT 07010.
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	9,14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 12
ISO-koodi pidin	E08K STLDR/L07
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,49 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 12

269028 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500