

duMONT**Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9, Tyyppi: 4B1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290420 4B1
GTIN	662600555115
Tuoteluokka	29J

Kuvaus**Malli:**

Koot 4B1–8C1 sisältävät lisäksi 45°:n kulman.

Terävien urareunojen purseenpoistoa varten.

Käyttö:

DIN 6885 -standardin mukaisten kiilaurien rationaalista aventamista varten yhdessä työvaiheessa.

Huomautus:

- **Käytä koolle 2A numeroa 290405 2A.**
- **Sovitteet P9 ja H9 toimitettavissa tilauksesta.**
- **Nosta työkalu 1/3 ja 2/3 työstömatkasta hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 273 mm

Kiilauran leveys: 4 mm

Kiilauran syvyys: 1,8 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 11 - 12 mm

Avennus-pituus teräksessä: 8 - 40 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 450 kg

Tekninen kuvaus

Aven-timen pituus	273 mm
Kiilauran syvyys	1,8 mm
Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	450 kg
Avennus-pituus teräksessä	8 - 40 mm
Selän leveys	6,46 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885	11 - 12 mm
Kiilauran leveys	4 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		