

AEG**Iskuruuvain, akkukäyttöinen iskuruuvain**

Tilaustiedot

Tilausnumero	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:**Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.**

- Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
- 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
- Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.

Sub-Compact-poraruuvain parhaan mahdollisen tuottavuuden ja ergonomian takaamiseksi.

Soveltuu käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073841 – 073848.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	2 Ah
Paino	1,4 kg

Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi	Litium-ioni
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti pehmeä	32 Nm
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä	BSB 18SBL2-202C
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi AS 18 V
Moottorin rakenne	Harjaton
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1750 min ⁻¹
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
enimmäisvääntömomentti kova	65 Nm
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain