



Kombimallinen jysintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan Ø d1: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302500 40
GTIN	4250122600800
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Uppokiila – jysimiin, joissa on **pitkittäisura**, esim. DIN 841.

Vääntiörenkas – jysimiin, joissa on **poikittäisura**, DIN 1880.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jysimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jysintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	27 mm
Ulkonema A-mitta	52 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	40
Jysintuurnan pituus L ₄	41 mm
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
kierre M	M16
Kokonaispituus L	172 mm
Jysimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40

Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	SK 40 A = 52
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Kiinnityspulttiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40