

LOCTITE**Kierretiivistyslangat, 160 m, Valmistajan tunnus: 55**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083312 55
GTIN	4002872013986
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Kovettumaton kierrelanka, tiivistää heti, DVGW- / KTW-, WRC-hyväksyntä.

Käyttö:

Kierretiivistyslanka muoveille ja metalleille lämmitys- ja saniteettialalla.

Huomautus:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 55
Kierrekoolle tuumaa	4 tuuma
Kierrekoolle M enint.	M110

Käyttölämpötila-alue	-55 - 130 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	59 kk
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	Metalli
Pituus	160 m
Väri	valkoinen
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kemiallinen perusta	PA-multifilamentti
Ominaisuudet	ei kovettamista
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tuotenimen määrite	160 m
Tuotetyyppi	Tiivistenauha