



Weldon-istukka, SK 50, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302440 32
GTIN	4250122600428
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
kierre M	M24
Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Kokonaispituus L	207 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	SK 50
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	DIN 2080
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32