



Iskuruuvain 12 V, akkukäyttöinen iskuruuvain, soveltuu teräkselle



Tilaustiedot

Tilausnumero	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Kestävä, tehokas FUEL™-akkuiskuruuvinväännin harjattomalla POWERSTATE™ EC -moottorilla.
- Pitkä moottorin käyttöikä ja suuri energiatehokkuus.
- Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta.
- Akun lataustilan näyttö.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus.
- REDLINK PLUS™ elektroniikka – ainutlaatuista tehonhallintaa.
- DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.

Lukitusrengas.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2xlitiumioniakku, laturi, HD-Box.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073801 – 073840.

Tekninen kuvaus

Iskutiheys 3 porras	0 - 3300 min ⁻¹
akun jännite	12 V
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Akkutyyppe	Litium-ioni
Iskutiheys 2 porras	0 - 3000 min ⁻¹
suurin vääntömomentti 1 porras	542 Nm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	1,5 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Paino	1 kg
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä	M12FCIWF12G3-502X
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M16
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1500 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Akkukapasiteetti	5 Ah
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Tuotetyyppe	Iskuruuvain