

**Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii jyrkille kartioille: 30****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308613 30     |
| GTIN         | 4069515028752 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

**Kuvaus****Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

**Käyttö:**

- Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

**Huomautus:**

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**ISO 7388-3** vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

**Tekninen kuvaus**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| kierre M                                | M12   |
| Kokonaispituus L                        | 44 mm |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 30 |
| Pään Ø D <sub>1</sub>                   | 13 mm |
| Sopii ISO-varteen                       | 30    |
| L <sub>1</sub>                          | 24 mm |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Laipan Ø D              | 17 mm           |
| Kulma A                 | 15 astetta      |
| Suurin kiristysmomentti | 20 Nm           |
| Porausominaisuus        | reiällä         |
| Kiristyspulttinormi     | ISO 7388-3      |
| Tuotetyyppi             | Kiinnityspultit |